


Regulator filtera LFR-3/4-D-7-MAXI-NPT

Broj dijela: 173810

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Maxi
Serijska	D.
Položaj montaže	okomito
Finoća filtra	40 µm
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Maksimalna količina kondenzata	80 cm ³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Maks. histereza tlaka	0.4 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	10000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 8: 4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1370 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s pridržnim kutom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijeveni cink
Materijalna školjka	PC