


Servisna jedinica FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

Broj dijela: 173882

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Maxi
Položaj montaže	okomito
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Finoća filtra	40 µm
Radni tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza tlaka	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	8500 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	2390 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s pridržnim kutom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Materijal za kućište	Lijevani cink
Materijalna školjka	PC