

Servisna jedinica FRC-1-D-MAXI-NPT

Broj dijela: 173884

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Maxi
Položaj montaže	okomito
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Finoća filtra	40 µm
Radni tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...12 bar
Maks. histereza tlaka	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	8500 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 8: -] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	2520 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s pridržnim kutom
Pneumatski priključak 1	1 NPT
Pneumatski priključak 2	1 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani cink
Materijalna školjka	PC