

Usisna hvataljka

ESG-200

Broj dijela: 189181

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Promjer vakuumske čašice	200 mm
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore Vakuumski priključak sa strane S izjednačenjem visine s dugim izjednačavanjem visine
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 6
Oblik usisne čašice	okrugli plosnati
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Temperatura okoline	-30 °C...200 °C
Vakuumski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	FPM NBR PUR VMQ (silikon)