

# Kuglasti ventil VZBM-1-RP-25-D-2-F03-B2B3

Broj dijela: 4405650

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                 | Vrijednost                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktivna struktura                                  | 2-smjerni kuglasti ventil                                                                                            |
| Vrsta aktiviranja                                        | mehanički                                                                                                            |
| Princip brtvljenja                                       | mekana                                                                                                               |
| Položaj montaže                                          | po želji                                                                                                             |
| Vrsta montaže                                            | Instalacija linije                                                                                                   |
| Priključak za armaturu                                   | Rp1                                                                                                                  |
| Indikator položaja prekidača                             | Smjer proreza = smjer protoka                                                                                        |
| Uzorak bušenja priрубnice                                | F03                                                                                                                  |
| Unutra-Ø                                                 | 25 mm                                                                                                                |
| Nazivna veličina DN                                      | 25                                                                                                                   |
| Funkcija ventila                                         | 2/2                                                                                                                  |
| Smjer strujanja                                          | reverzibilan                                                                                                         |
| Ventil nazivnog tlaka PN                                 | 25                                                                                                                   |
| Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN | 5.5 Nm                                                                                                               |
| Na temelju norme                                         | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                               |
| srednji                                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]<br>Inertni plinovi<br>Voda - ne vodena para<br>neutralne tekućine |
| Srednja temperatura                                      | -15 °C...90 °C                                                                                                       |
| Protok Kv                                                | 39 m³/h                                                                                                              |
| Napomena o materijalima                                  | U skladu s RoHS                                                                                                      |
| LABS sukladnost                                          | VDMA24364 zona III                                                                                                   |
| Materijal za kućište                                     | Mesing<br>poniklane                                                                                                  |
| Broj materijala kućišta                                  | CW617N                                                                                                               |
| Materijalne brtve                                        | FPM<br>HNBR<br>PTFE                                                                                                  |

| Svojstvo                              | Vrijednost                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Materijalna lopta                     | Mjed kromirana                      |
| Kugla s brojem materijala             | CW617N                              |
| Materijalna osovina                   | Mesing                              |
| Broj materijala osovina               | CW617N                              |
| Težina proizvoda                      | 473 g                               |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o tlačnoj opremi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC      | 1 - mala izloženost koroziji        |