

Manometar MA-27-160-M5-PSI

Broj dijela: 527405

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Područje prikaza	0 psi...160 psi
Manometar nazivne veličine	27
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi
Vrsta montaže	Instalacija linije
Operativni medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	nema acetilena nema kisika
Radni tlak	0 MPa...1.1 MPa 0 bar...11 bar 0 psi...159.5 psi
Fluktuirajući faktor opterećenja	0.66
Klasa točnosti mjerenja	4
Klasa zaštite	IP43
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Priključni položaj	Usredotočeno na stražnju stranu
Pneumatski priključak	M5
Materijali u kontaktu s medijem	Mjed
Materijal otvora za uvrtanje	Mesing
Materijal za kućište	PA
Materijal leće	P.S
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	11 g

Svojstvo	Vrijednost
mjerilo	Jednostruka skala psi (izvana)