


Manometar MA-27-25-R1/8

Broj dijela: 541734

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Područje prikaza	0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Manometar nazivne veličine	27
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi
Vrsta montaže	Instalacija linije
Operativni medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	nema acetilena nema kisika
Radni tlak	0 MPa...2.5 MPa 0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Fluktuirajući faktor opterećenja	0.66
Klasa točnosti mjerenja	4
Klasa zaštite	IP43
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Priključni položaj	Usredotočeno na stražnju stranu
Pneumatski priključak	R1 / 8
Materijali u kontaktu s medijem	PA ojačan
Materijal otvora za uvrtanje	PA ojačan
Materijal za kućište	PA
Materijal leće	P.S
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	8 g

Svojstvo	Vrijednost
mjerilo	Dvostruka ljestvica bar (vanjski) psi (iznutra)