

# Priključni blok VABM-B10-20E-N38-9

Broj dijela: 576358

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                          | Vrijednost                         |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera                     | 22 mm                              |
| Položaj montaže                   | po želji                           |
| Maksimalni broj položaja ventila  | 9                                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC  | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost                   | VDMA24364-B1 / B2-L                |
| Težina proizvoda                  | 1985 g                             |
| Vrsta montaže                     | s prolaznim provrtom               |
| Priključak za upravljački zrak 12 | 1/8 NPT                            |
| Priključak za upravljački zrak 14 | 1/8 NPT                            |
| Pneumatski priključak 1           | 3/8 NPT                            |
| Pneumatski priključak 3           | 3/8 NPT                            |
| Pneumatski priključak 5           | 3/8 NPT                            |
| Napomena o materijalima           | U skladu s RoHS                    |
| Materijal spojne šine             | Kovana aluminijska legura          |