

T-razdjelnik
FCK-3-PK-9-KU
Broj dijela: 6276

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	8 mm
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	T oblik
Veličina spremnika	10
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 9 mm sa preklopnom maticom
Pneumatski priključak 2	za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 9 mm s maticom
Materijal spojne matice	POM
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni konektor	POM