

# Priključni blok VABM-B10-30S-G12-7-P3

Broj dijela: 8026418

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                         |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera                    | 32 mm                              |
| Položaj montaže                  | po želji                           |
| Maksimalni broj položaja ventila | 7                                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L                |
| Težina proizvoda                 | 1753 g                             |
| Vrsta montaže                    | s prolaznim provrtom               |
| Pneumatski priključak 1          | G1/2                               |
| Pneumatski priključak 3          | G1/2                               |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                    |
| Materijal spojne šine            | Kovana aluminijska legura          |