

Adapterski komplet DHAA-G-R3-25-B19-32

Broj dijela: 8079196

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	25
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	65 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Materijal adapterske ploče	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijalni vijci	Pocinčani čelik