


Aksijalni komplet EAMM-A-D60-84AA

Broj dijela: 8105945

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Prenosivi moment	21 Nm
Težina proizvoda	1173 g
Pogon koda sučelja	D60
Kod sučelja Motor In	84AA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS