

**Spojka**  
**EAMD-67-65-40-32X32-U**  
Broj dijela: 8196714

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                 | Vrijednost            |
|--------------------------|-----------------------|
| Montažni promjer 1       | 40 mm                 |
| Montažni promjer 2       | 32 mm                 |
| Izvedbena veličina       | 67                    |
| Nazivna duljina          | 65 mm                 |
| Položaj montaže          | po želji              |
| Maks. broj okretaja      | 4500 1/min            |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C        |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %              |
| Temperatura okoline      | -25 °C...60 °C        |
| Maseni moment inercije   | 430 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi moment         | 200 Nm                |
| Težina proizvoda         | 787 g                 |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS       |