

Jedinica za vođenje FENG-50-50-GF

Broj dijela: 8204076

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	50
Hod	50 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Klizna vodilica
Konstruktivna struktura	Vodilica
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Sila pomaka	50 N
Pokretna masa	1654 g
Težina proizvoda	4430 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	visokolegirani čelik
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura, eloksirana