


# Paralelni komplet EAMM-U-145-C80-19-138C-188-S5

Broj dijela: 8216605

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	145
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 100 %
Klasa zaštite	IP69K
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	2216 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi moment	50 Nm
Težina proizvoda	11600 g
Pogon koda sučelja	C80-19
Kod sučelja Motor In	138C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS