


Fojtó-visszacsapó szelep

GR-M5X2-B

Cikkszám: 152611

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	M5
2. pneumatikus csatlakozó	M5
Beállítóelem	Rovátkolt csavar
Rögzítés módja	Előlapi rögzítés átmenő furattal választhatóan:
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	95 l/min
Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban	75 l/min
Üzemi nyomás	0.5 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Ház alanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...60 °C
Névleges szélesség	2 mm
Terméksúly	37 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Hüvely alapanyaga	POM
Szabályozó csavar alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Anyacsavar alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet