


Finomszűrő
LFMB-3/8-D-MINI-A-NPT
Cikkszám: 173713

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	D
Méret	Mini
Szűrőfinomság	1 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Üzemi nyomás	2 bar...12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint Inert gázok
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [5:7:3] szerint Inert gázok
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében	675 l/min
Min. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében	125 l/min
Szűrőhatékonyság	99,99 %
Tartályvédelem	Fém védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	1.5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Maradék olajtartalom	0.5 mg/m ³
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés felerősítővel választhatóan:
Beépítési helyzet	függőleges
1. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Szűrő alapanyaga	Boroszilikát rost
Tartály alapanyaga	PC
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis