


Szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-1/4-D-5M-MINI-A-NPT

Cikkszám: 173769

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges
Szűrőfinomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Max. kondenzátummennyiség	22 cm ³
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Max. nyomáshisztérezis	0.2 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1200 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Terméksúly	460 g
Rögzítés módja	Vezetékbесzerelés felerősítővel választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	1/4 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	1/4 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC