


Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-3/4-D-7-MAXI-A-NPT

Cikkszám: 173883

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Beépítési helyzet	függőleges
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Szűrőfinomság	40 µm
Üzemi nyomás	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...7 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	8500 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	2390 g
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés felerősítővel
1. pneumatikus csatlakozás	3/4 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/4 NPT
Ház alanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alanyaga	PC