

Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-K95-190A

Cikkszám: 1745186

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	192 Nm
Terméksúly	3680 g
Interfész kód, működtető szerkezet	K95
Interfész kód Motor In	190 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis