

# Fojtószelep GRLO-M3

Cikkszám: 175039

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                                   | Érték                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                              | Fojtó-funkció                                                |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                                 | M3                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                                  | M3                                                           |
| Beállítóelem                                                               | Hornyolt csavar                                              |
| Rögzítés módja                                                             | becsavarozható                                               |
| Normál névleges térfogatáram fojtásirányban                                | 18 l/min                                                     |
| Üzemi nyomás                                                               | 0 bar...10 bar                                               |
| Környezeti hőmérséklet                                                     | -10 °C...60 °C                                               |
| Beépítési helyzet                                                          | tetszés szerint                                              |
| Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) | 33 l/min                                                     |
| Üzemi közeg                                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás                                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Tiszta szoba osztály                                                       | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                            |
| Közeghőmérséklet                                                           | -10 °C...60 °C                                               |
| Max. meghúzási nyomaték                                                    | 0,3 Nm                                                       |
| Terméksúly                                                                 | 2 g                                                          |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga                                        | Sárgaréz                                                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                                      | RoHS-kompatibilis                                            |
| Tömítések alapanyaga                                                       | NBR                                                          |
| Szabályozó csavar alapanyaga                                               | Sárgaréz                                                     |
| Lengő csatlakozó alapanyaga                                                | Cink-présöntvény                                             |