

# Felfogó készlet SMBR-8-50

Cikkszám: 175099

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                       | 50                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KBK korrózióállósági osztály                | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                                                                                                                                                                                    |
| LABS konformitás                            | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesetekercsek |
| Környezeti hőmérséklet                      | -20 °C...70 °C                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profil alapanyaga                           | Kovácsolt alumínium ötvözet                                                                                                                                                                                                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések       | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tartó alapanyaga                            | POM                                                                                                                                                                                                                                                     |