

Vákuum megfogó

ESG-150

Cikkszám: 189180

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong átmérője	150 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül Vákuumcsatlakozás oldalt magasságkiegyenlítővel hosszú magasságállítással
Szívókorong tartó hozzárendelése	6-os méret
Szívókorongalak	kerek lapos
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...200 °C
Vákuumcsatlakozás	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	FPM NBR PUR VMQ (szilikon)