

Vákuumkorong-tartó ESH-HCL-1-QS

Cikkszám: 189223

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	10 mm
Névleges szélesség	2.8 mm
Tartály	0.489 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül magasságkiegyenlítővel
Szívókorong tartó hozzárendelése	1-es méret
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	20 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Szívókorong felfogása	Átmérője: 3 mm
Vákuumcsatlakozás	QS-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR Acél
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvöztött acél