

Vákuumkorong-tartó ESH-HCL-3-PK

Cikkszám: 189228

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	20 mm
Névleges szélesség	3 mm
Tartály	1.383 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül magasságkiegyenlítéssel
Szívókorong tartó hozzárendelése	3-as méret
Üzemi közeg	léggöri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	46 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Szívókorong felfogása	M4
Vákuumcsatlakozás	PK-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR Acél
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvöztött acél