

# Teleptömb MHA1-PR8-3-M3

Cikkszám: 197205

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                           | Érték                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szelephelyek max. száma            | 8                                                            |
| Üzemi nyomás                       | 0 bar...8 bar                                                |
| Üzemi közeg                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály       | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                     |
| LABS konformitás                   | VDMA24364-B2-L                                               |
| Környezeti hőmérséklet             | -10 °C...60 °C                                               |
| Csatlakozólap rögzítésének típusa  | átmenő furattal                                              |
| Szeleprögzítés típusa              | belső menettel                                               |
| 1. pneumatikus csatlakozás         | M7                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó          | M3                                                           |
| 3. pneumatikus csatlakozás         | M7                                                           |
| Csatlakozólap alapanyaga           | Kovácsolt alumínium ötvözet                                  |