

# Hangtompító U-3/4

Cikkszám: 2311

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                 |
| Üzemi nyomás                          | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                 |
| Térfogatáram a légkör ellenében       | 17600 l/min                                     |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges                       |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Hangnyomás szint                      | 85 dB(A)                                        |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...70 °C                                  |
| Terméksúly                            | 83 g                                            |
| Pneumatikus csatlakozó                | G3/4                                            |
| Csillapító betét alapanyaga           | PE                                              |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                               |