

**Gömbcsap**  
**VZBM-1-RP-25-D-2-F03-B2B3**  
Cikkszám: 4405650

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                                                                         | Érték                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerkezeti felépítés                                                                             | 2-utas gömbcsap                                                                                          |
| Működtetés módja                                                                                 | mechanikus                                                                                               |
| Tömítés elve                                                                                     | lágymű                                                                                                   |
| Beépítési helyzet                                                                                | tetszőleges                                                                                              |
| Rögzítés módja                                                                                   | Vezetékbeszerelés                                                                                        |
| Armatúra csatlakozó                                                                              | Rp1                                                                                                      |
| Kapcsolóállás-kijelző                                                                            | Rés iránya = áramlási irány                                                                              |
| Karimafuratkép                                                                                   | F03                                                                                                      |
| Belső Ø                                                                                          | 25 mm                                                                                                    |
| DN névleges szélesség                                                                            | 25                                                                                                       |
| Szelepfunkció                                                                                    | 2/2                                                                                                      |
| Áramlási irány                                                                                   | megfordítható                                                                                            |
| Névleges nyomás, PN armatúra                                                                     | 25                                                                                                       |
| Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény | 5.5 Nm                                                                                                   |
| Szabvány alapján                                                                                 | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                   |
| Közeg                                                                                            | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:--] szerint<br>Inert gázok<br>Víz - nem vízgőz<br>semleges folyadékok |
| Közeghőmérséklet                                                                                 | -15 °C...90 °C                                                                                           |
| Kv átfolyás                                                                                      | 39 m³/h                                                                                                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                                                            | RoHS-kompatibilis                                                                                        |
| LABS konformitás                                                                                 | VDMA24364-Zone III                                                                                       |
| Ház alapanyaga                                                                                   | Sárgaréz<br>nikkelezett                                                                                  |
| Ház anyagszáma                                                                                   | CW617N                                                                                                   |

| Jellemző                                        | Érték                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tömítések alapanyaga                            | FPM<br>HNBR<br>PTFE                                     |
| Golyó alapanyaga                                | Sárgaréz<br>krómozott                                   |
| Golyó anyagszáma                                | CW617N                                                  |
| Tengely alapanyaga                              | Sárgaréz                                                |
| Tengely anyagszáma                              | CW617N                                                  |
| Terméksúly                                      | 473 g                                                   |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                |