


Teleptömb
MHA2-PR4-5-M5
Cikkszám: 525128

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	4
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	340 g
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal szerelősínnel
Szeleprögzítés típusa	belső menettel
1. pneumatikus csatlakozás	M7
2. pneumatikus csatlakozó	M5
3. pneumatikus csatlakozás	M7
4. pneumatikus csatlakozó	M5
5. pneumatikus csatlakozó	M7
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet