

Támasztó profil

HMIA-E07- -

Cikkszám: 539379

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Max. profilhossz	3000 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
A termék súlya hossz szerint	2.34 kg/m
Adapter alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált