

# Leágazó modul MS6-A-IPM-80

Cikkszám: 543499

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Közeghőmérséklet                      | -10 °C...60 °C                       |
| Terméksúly                            | 156 g                                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                    |
| Csatlakozólap alapanyaga              | Alumínium présöntvény                |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                                  |
| Üreges csavar alapanyaga              | Alumínium présöntvény                |
| Modul csatlakozó alapanyaga           | Alumínium présöntvény                |
| Csavarok alapanyaga                   | Acél                                 |