

Tömlőkészlet
DADB-V6-100-S176-250
Cikkszám: 553377

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	93 mm
Méret	100
Lökettartomány	176 mm...250 mm
Dugattyúrúd-hosszabbítás	62 mm
Kialakítás	kerek
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Harmonika készlet elszívóval
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közegállóság	Porok Forgács Olajok Zsírok Benzin
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Terméksúly	218 g
Rögzítés módja	feltolható menetes csappal
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adaptációs alkatrészek alapanyaga	Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	NBR
Harmonika alapanyaga	NBR
Menetes csap alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél