

Tömlőkészlet DADB-S1-32-S51-125

Cikkszám: 553443

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	38 mm
Méret	32
Lökettartomány	51 mm...125 mm
Dugattyúrúd-hosszabbítás	48 mm
Kialakítás	kerek
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Harmonika készlet elszívóval
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú rezet tartalmazó fémek használata tilos. Nem tartoznak bele a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és tekercsek a nem használható 1%-nál nagyobb rézötövezetű fémek közé. Kivételt képeznek a nyomtatott áramköri lapok, kábelek, elektromos csatlakozók és tekercsek az 5 tömegszázaléknál több rezet tartalmazó nem használható fémek közé. Nem tartoznak bele a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és tekercsek a nem használható 5%-nál nagyobb rézötövezetű fémek közé. Kivételt képeznek a nyomtatott áramköri lapok, kábelek, elektromos csatlakozók és tekercsek az 5 tömegszázaléknál több rezet, cinket vagy nikkel tartalmazó nem használható fémek közé. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaiag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Közegállóság	Porok Forgács Olajok Zsírok Benzin
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Terméksúly	41 g
Rögzítés módja	menetes csappal belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adaptációs alkatrészek alapanyaga	Megerősített PA

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	NBR
Harmonika alapanyaga	NBR
Menetes csap alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél