


# Csatlakozó lécz VABM-L1-10HW-G18-7

Cikkszám: 566611

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                         | Érték                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Raszterméret                                     | 10.5 mm                                 |
| Szelephelyek max. száma                          | 16                                      |
| Üzemi nyomás                                     | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar  |
| Engedély                                         | RCM jelzés<br>c UL us - Recognized (OL) |
| KBK korrózióállósági osztály                     | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel    |
| LABS konformitás                                 | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Max. meghúzási nyomaték szerelősínre szereléshez | 1.5 Nm                                  |
| Szeleprögzítés max. meghúzási nyomatéka          | 0.45 Nm                                 |
| Max. meghúzási nyomaték falra szereléshez        | 3 Nm                                    |
| Terméksúly                                       | 247 g                                   |
| 12/14 vezérlőlevegő csatlakozó                   | M5                                      |
| Vezérlő távozó levegő 82/84                      | M5                                      |
| 1. pneumatikus csatlakozás                       | G1/8                                    |
| 2. pneumatikus csatlakozó                        | M7                                      |
| 3. pneumatikus csatlakozás                       | G1/8                                    |
| 4. pneumatikus csatlakozó                        | M7                                      |
| 5. pneumatikus csatlakozó                        | G1/8                                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések            | RoHS-kompatibilis                       |
| Csatlakozó lécz alapanyaga                       | Kovácsolt alumínium ötvözet             |