

Többszörös elosztó QBT3-3/16T-5/32-U

Cikkszám: 567786

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	0.126 hüvelyk
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	13.775 psi...145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	32 °F...140 °F
Terméksúly	0.85 oz
1. pneumatikus csatlakozás	3/16" külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó	5/32" külső Ø-jű tömlőhöz
Oldógyűrű színe	szürke
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PBT
Oldógyűrű alapanyaga	POM
Tömlőtömítés alapanyaga	NBR
Tömlőbilincs szegmens alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél