

**Fix fojtás**  
**VMPA-FT-NW1.0-10**  
Cikkszám: 572547

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                    | Érték                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                               | Fojtó-funkció                                                |
| 1. pneumatikus csatlakozás                  | Csatlakozólap                                                |
| Rögzítés módja                              | becsavarozható                                               |
| Normál névleges térfogatáram fojtásirányban | 36 l/min...41 l/min                                          |
| Üzemi nyomás                                | -0.9 bar...10 bar                                            |
| Környezeti hőmérséklet                      | -5 °C...60 °C                                                |
| Névleges szélesség                          | 1 mm                                                         |
| Beépítési helyzet                           | tetszés szerint                                              |
| Üzemi közeg                                 | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről          | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás                            | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Csapághőmérséklet                           | -20 °C...40 °C                                               |
| Közeghőmérséklet                            | -5 °C...60 °C                                                |
| Terméksúly                                  | 0.06 g                                                       |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések       | RoHS-kompatibilis                                            |
| Üreges csavar alapanyaga                    | Kovácsolt alumíniumötvözet                                   |