

Gyorscsatlakozó CK-3/8-PK-9-KU

Cikkszám: 6468

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	8 mm
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	Tömítő él
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kialakítás	egyenes forma
Kötegméret	10
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...145 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Víz: max. 0,6 MPa max. 50 °C-on
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint Víz (folyékony, jégmentes)
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	7.5 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	9 mm belső Ø-jű csatlakozó csomahoz, anyával
Hollandi anya alapanyaga	POM
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	POM
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis