

Fix fojtás
VFFG-T-F6-14
Cikkszám: 8047357

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-funkció
Rögzítés módja	barázdált
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Méret	ø 5,8 mm-hez
Névleges szélesség	1.4 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1.2 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis