

**Adapter készlet**  
**DHAA-G-R3-32-B19-50**  
Cikkszám: 8079210

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                     | Érték                                |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Méret                        | 32                                   |
| Beépítési helyzet            | tetszés szerint                      |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás             | VDMA24364-B2-L                       |
| Környezeti hőmérséklet       | 0 °C...50 °C                         |
| Terméksúly                   | 70 g                                 |
| Rögzítés módja               | belső menettel                       |
| Adapterlap alapanyaga        | Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált |
| Csavarok alapanyaga          | Acél, horganyzott                    |