

Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D80-90GA

Cikkszám: 8110063

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	128 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	60 Nm
Terméksúly	2130 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D80
Interfész kód Motor In	90GA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis