

# Guide unit FENG-40-250-GF

Cikkszám: 8204073

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Méret                                 | 40                                                      |
| Löket                                 | 250 mm                                                  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                         |
| Vezető                                | Siklócsapágyas vezetékek                                |
| Szerkezeti felépítés                  | Vezető                                                  |
| Robbanásvédelem                       | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                          |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...80 °C                                          |
| Tolóerő                               | 30 N                                                    |
| Mozgatott tömeg                       | 1557 g                                                  |
| Terméksúly                            | 3255 g                                                  |
| Rögzítés módja                        | belső menettel                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                       |
| Vezetőelem alapanyaga                 | erősen ötvöztött acél                                   |
| Ház alapanyaga                        | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                     |
| Járomlap alapanyaga                   | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                     |