


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-S60-90R

Cikkszám: 8234804

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	75 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	21 Nm
Terméksúly	1010 g
Interfész kód, működtető szerkezet	S60
Interfész kód Motor In	90R 92RA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis