

Fójtó-hangtompító GRU-1/2-B

Cikkzám: 9519

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fójtó-hangnyomás funkció
Kiegészítő funkció kiválasztása	hangtompítóval
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
Beállítóelem	Hornyolt csavar
Rögzítés módja	becsavarozható
Normál áramlás: 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...4000 l/min
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...70 °C
Ház alapanyaga	Alumínium
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...70 °C
Terméksúly	100 g
Csillapító betét alapanyaga	PE
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Alumínium présöntvény
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szabályozó csavar alapanyaga	PA