


Ammorizzatore YSR-32-60

Codice prodotto: 10871

FESTO

regolabile, con possibilità di rabbocco olio



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	32
Corsa	60 mm
Ammortizzazione	regolabile Curva caratteristica costante
Posizione di montaggio	qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Max. velocità d'impatto	3 m/s
Tempo di reset breve	0,4 s
Tempo di reset lungo	1 s
Funzionamento	a semplice effetto in spinta
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	60 mm
Max. forza d'arresto	6.400 N
Max. assorbimento di energia per corsa	380 J
Max. assorbimento di energia per ora	438.000 J
Max. energia residua	2 J
Forza di riposizionamento	35 N
Peso	1.600 g
Tipo fissaggio	con controdado
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato