

# Valvola unidirezionale H-3/4-B

Codice prodotto: 11692

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore   |
|---|--|
| Funzione valvola                            | Funzione di non ritorno  |
| Collegamento pneumatico, porta 1            | G3/4   |
| Collegamento pneumatico, porta 2            | G3/4   |
| Tipo di montaggio                           | Avvitamento  |
| Pressione d'esercizio                       | 0.04 MPa...1.2 MPa   |
| Pressione di lavoro                         | 0.4 bar...12 bar   |
| Temperatura ambiente                        | -10 °C...60 °C   |
| Materiale corpo                             | Lega di alluminio forgiato anodizzato  |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale  |
| Portata nominale standard 1->2 (6-5)        | 5900 l/min   |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione  |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura di stoccaggio                   | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura del fluido                      | -10 °C...60 °C   |
| Fluido di pilotaggio                        | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Coppia di serraggio max.                    | 60 Nm  |
| Peso prodotto                               | 101 g  |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)  |
| Materiale guarnizioni                       | NBR  |