



Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/4-NPT-1/4-B

Codice prodotto: 151548

FESTO

per lo strozzamento dello scarico, con attacco orientabile.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Regolatore di portata unidirezionale, in scarico
Attacco pneumatico 2	NPT1/4-18
Elemento di regolazione	Vite con testa a intaglio
Tipo fissaggio	filettata
Pressione di esercizio	0,3 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 40 µm Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 40 µm
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C