

Innesto multiplo KSV6-12

Codice prodotto: 152507

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	6 mm
Pressione di lavoro	-0.95 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Numero massimo di collegamenti	12
Attacco pneumatico	PK-6
Colore	grigio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)