

Flangia oscillante SUA-40

Codice prodotto: 157323

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	40
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso prodotto	199 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Lega di alluminio battuto
Materiale del perno	Acciaio galvanizzato
Materiale manicotto	Acciaio per molle
Materiale supporto	Plastica
Materiale viti	Acciaio galvanizzato
Materiale serratura	Acciaio per molle
Materiale albero	Acciaio Con rivestimento protettivo