


Filtro fine LFMB-3/4-D-MIDI-A-NPT

Codice prodotto: 173719

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Serie	D
Dimensione	Midi
Grado di filtrazione	1 µm
Scarico della condensa	Completamente automatico
Pressione di lavoro	2 bar...12 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gas inerti
Portata max. standard per la classe di aria pulita	1980 l/min
Portata minima standard per la classe dell'aria	600 l/min
Efficienza del filtro	99,99 %
Tazza di protezione	Tazza di protezione metallica
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	1.5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Contenuto residuo di olio	0.5 mg/m³
Tipo di montaggio	Installazione in linea Tramite squadretta di fissaggio Una delle due:
Posizione di montaggio	Verticale
Collegamento pneumatico, porta 1	3/4 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	3/4 NPT
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Materiale filtro	Fibra di borosilicato
Materiale della tazza	PC
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)