


Flangia oscillante SUA-20-R3

Codice prodotto: 176884

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	20
Posizione di montaggio	Opzionale
Varianti	Elevata protezione contro la corrosione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	41 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Lega di alluminio battuto Con rivestimento protettivo
Materiale del perno	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale manicotto	Acciaio per molle
Materiale supporto	Plastica
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale serratura	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale albero	Acciaio inossidabile ad alta lega